

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3144.000

Tvärströmsfläktar för 482,6 mm (19")

State: 2025-04-20 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3144.000 - Tvärströmsfläktar för 482,6 mm (19")

Lufteffekt 320 m³/h

2 HE tvärströmsfläkt med upp till 320 m³/h luftflöde. Den låga ljudnivån på 52 dB gör fläkten lämpad även för kontorsmiljöer.

Features

| | |
|---------------------------|---|
| Art. nr. | SK 3144.000 |
| Produktbeskrivning | Tryckfläktar för direkt inbyggnad i 19"-planet har framför allt ett bredare luftband och bättre ljudnivå jämfört med andra fläktar. |
| Färg | RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Anslutningsklar enhet Filtermatta |
| Varvtal | 2 245 rpm |
| Märkspänning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Märkeffekt Pel | Vid 50 Hz: 37 W Vid 60 Hz: 46 W |
| Märkström max. | Vid 50 Hz: 0,16 A Vid 60 Hz: 0,22 A |
| Dimension | Bredd: 482,6 mm Höjd: 88 mm Djup: 163 mm |
| Ljudnivå | Vid 50 Hz: 52 dB(A) Vid 60 Hz: 62 dB(A) |
| Max. stat. tryckdifferens | 65 - 70 Pa |
| Driftstemperatur | -10 °C...55 °C |
| Innerkretslopp vid 50 Hz | 320 m ³ /h |
| Innerkretslopp vid 60 Hz | 330 m ³ /h |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 2.2 |

Features

| | |
|-------------|---------------|
| Bruttovikt | 2.4 |
| Tullvarukod | 84145915 |
| EAN | 4028177037137 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Explanations | Konformitetsförklaring |
|--------------|------------------------|