

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3144.000

Tvärströmsfläktar för 482,6 mm (19")

State: 2026-04-11 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3144.000 - Tvärströmsfläktar för 482,6 mm (19")

Lufteffekt 320 m³/h

2 HE tvärströmsfläkt med upp till 320 m³/h luftflöde. Den låga ljudnivån på 52 dB gör fläkten lämpad även för kontorsmiljöer.

Features

Art. nr.	SK 3144.000
Produktbeskrivning	Tryckfläktar för direkt inbyggnad i 19"-planet har framför allt ett bredare luftband och bättre ljudnivå jämfört med andra fläktar.
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Anslutningsklar enhet Filtermatta
Varvtal	2 245 rpm
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 37 W Vid 60 Hz: 46 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,16 A Vid 60 Hz: 0,22 A
Dimension	Bredd: 482,6 mm Höjd: 88 mm Djup: 163 mm
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 52 dB(A) Vid 60 Hz: 62 dB(A)
Max. stat. tryckdifferens	65 - 70 Pa
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Innerkretslopp vid 50 Hz	320 m ³ /h
Innerkretslopp vid 60 Hz	330 m ³ /h
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,2 kg

Features

Bruttovikt	2,4 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK Tvärströmsfläktar, 320 m ³ /h, 230 V, 50/60 Hz, BHD: 482.6x88x158 mm 19"-installation

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------