


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3148.007

Takfläkt, takventilation

State: 2026-05-31 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3148.007 - Takfläkt, takventilation

Montage kan ske på alla tillräckligt stora skåptak, lufteffekt 360 m³/h.

Features

Art. nr.	SK 3148.007
Utförande	utan fläktmotor
Produktändring	Montagehålen är inte kompatibla. Vid vidare användning av takplåten behövs adapterram 5050.700.
Material	Stålplåt, lackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Tätning- och fastsättningsmaterial Håltagningsmall
Dimension	Bredd: 420 mm Höjd: 65 mm Djup: 340 mm
Montagehålbild	Hålets bredd: 345 mm Hålets djup: 265 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 43
Observera:	Om dessutom filterram med filtermatta monteras kan takfläkten 3148.007 uppgraderas till kapslingsklass IP 44
Driftstemperatur	-10 °C...60 °C
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,644 kg
Bruttovikt	2,844 kg
Tullvarukod	73269098
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK Takfläkt, utan fläktmotor, BHD: 420x65x340 mm