


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.840 TopTherm takfläktar

State: 2026-03-20 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.840 - TopTherm takfläktar för TS 8

Takfläktar för TS passar exakt till hålen i TopTherm takmonterade kylaggregat. Montage kan även ske på alla tillräckligt stora skåptak. När det gäller de nya artiklarna i produktfamiljen VX IT är montageurtagen inte kompatibla. Vid återanvändning av takplåten i VX IT behövs adapterramen 5050.701.

Features

Art. nr.	SK 3149.840
Produktbeskrivning	Aktiva takfläktar passar exakt i samma håltagning som TopTherm takaggregat i låg- och medeleffektklass.
Produktändring	Montagehålen är inte kompatibla. Vid vidare användning av takplåten behövs adapterram 5050.701.
Material	Stålplåt, lackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsklar enhet med monterad radialfläkt Tättnings- och fastsättningsmaterial
Märkspänning	400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 180 W Vid 60 Hz: 310 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,35 A Vid 60 Hz: 0,55 A
Dimension	Bredd: 550 mm Höjd: 125 mm Djup: 370 mm
Montagehålbild	Hålets bredd: 475 mm Hålets djup: 260 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 43
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C

Features

Ljudnivå	Vid 50 Hz: 69 dB(A) Vid 60 Hz: 70 dB(A)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	9,74 kg
Bruttovikt	10,253 kg
Tullvarukod	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK TopTherm takmonterade fläktar, 800 m³/h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHD: 550x125x370 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------