



SK 3164.115

Takfläkt

State: 2026-03-13 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.115 - Takfläkt för VX, VX IT

Takfläkt för kontorsmiljöer med mycket låg ljudnivå (40 dB) och högt luftflöde (friblåsande 1500 m³/h).



Features

Art. nr.	SK 3164.115
Fördelar	Enkelt montage, inga extra håltagningar behövs vid utförande med takplåt Anslutningsklar
Material	Stålplåt, lackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Takfläkt Inkl. fastsättningsmaterial
Märkspänning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,6 A Vid 60 Hz: 0,7 A
Dimension	Bredd: 511 mm Höjd: 227 mm Djup: 511 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	Inre kretslopp IP 54
Observera:	Den angivna lufteffekten reduceras till 800 m ³ /h vid 40 Pa mottryck vid användning av två ventilerade sockelplåtar
Driftstemperatur	20 °C...55 °C

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	18,445 kg
Bruttovikt	19,416 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Certificates	EAC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK