



SK 3164.230 - Takfläkt för VX, VX IT

Takfläkt för kontorsmiljöer med mycket låg ljudnivå (40 dB) och högt luftflöde (friblåsande 1500 m³/h).



Features

Art. nr.	SK 3164.230
Fördelar	Enkelt montage, inga extra håltagningar behövs vid utförande med takplåt Anslutningsklar
Material	Stålplåt, lackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Takfläkt Inkl. fastsättningsmaterial
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,3 A Vid 60 Hz: 0,35 A
Dimension	Bredd: 511 mm Höjd: 227 mm Djup: 511 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	Inre kretslopp IP 54
Observera:	Den angivna lufteffekten reduceras till 800 m ³ /h vid 40 Pa mottryck vid användning av två ventilerade sockelplåtar
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	18,35 kg
Bruttovikt	19,36 kg
Tullvarukod	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	DK Takfläkt, för TS och TS IT för kontorsmiljöer, 1500 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 511x227x511 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---