

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.610

Takfläkt

State: 2026-03-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.610 - Takfläkt för VX, VX IT

Takfläkt för kontorsmiljöer med mycket låg ljudnivå (40 dB) och högt luftflöde (friblåsande 1500 m³/h).

Features

Art. nr.	SK 3164.610
Fördelar	Enkelt montage, inga extra håltagningar behövs vid utförande med takplåt Anslutningsklar
Material	Stålplåt, lackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Takfläkt Inkl. fastsättningsmaterial
Märkspänning	115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,6 A Vid 60 Hz: 0,7 A
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 240 mm Djup: 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	Inre kretslopp IP 54
Observera:	Den angivna lufteffekten reduceras till 800 m ³ /h vid 40 Pa mottryck vid användning av två ventilerade sockelplåtar
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	31,35 kg
Bruttovikt	33 kg
Tullvarukod	84145915
ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Certificates	EAC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK