

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3165.830 Fläktchassi

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3165.830 - Fläktchassi

För montage på dörramen på serverrack (fram- eller bakdörr) och för stöd till den horisontella luftstyrningen av IT-utrustningen.

## Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Art. nr.               | SK 3165.830   |
| Produktbeskrivning     | För komplettering av befintliga TS IT installationer. Särskilt anpassat för inbyggnad i odelade perforerade ståldörrar. I och med att server- och nätverksskåp blir allt mer kompakta krävs det en aktiv, direkt skåpventilation. Fläktchassit, som monteras på dörramen till fram- eller bakdörren, förstärker det horisontella luftflödet i serverskåpet och ger därmed en snabbare ventilation av överskottsvärmen från de aktiva komponenterna. |
| Fördelar               | Genom komplettering med två fläksatser ökar lufteffekten till 1200 m <sup>3</sup> /tim.<br>Luftriktningen kan lätt ändras genom att fläkten vänds.<br>Med fler chassin byggs lätt kaskadkopplade lösningar.<br>Enkelt montage på dörramen.<br>Anslutningsklar   |
| Färg                   | RAL 7035  |
| Leveransens omfattning | 2 fläktar<br>Anslutningskabel (2,5 m)<br>Inkl. fastsättningsmaterial  |
| Märkspänning           | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Märkeffekt Pel         | Vid 50 Hz: 70 W<br>Vid 60 Hz: 70 W  |
| Märkström max.         | Vid 50 Hz: 0,38 A<br>Vid 60 Hz: 0,36 A  |
| Dimension              | Bredd: 693 mm<br>Höjd: 606 mm<br>Djup: 64,5 mm  |
| Observera:             | Enbart för montage på dörramen!   |
| Ljudnivå               | 55 dB(A)  |

# Features

|                    |  |
|--------------------|--|
| Passar för         | Skåptyp: Serverskåp TS 8<br>DK-TS<br>Bredd: 800 mm   |
| Driftstemperatur   | 20 °C...55 °C  |
| Förpackningsenhet  | 1 st.  |
| Nettovikt          | 11,523 kg  |
| Bruttovikt         | 12,129 kg  |
| Tullvarukod        | 73269098   |
| ETIM 9             | EC000320   |
| ETIM 8             | EC000320   |
| ECLASS 8.0         | 27180716   |
| Produktbeskrivning | SK Dörrmonterad fläkt, BHD: 693x606x64,5 mm 230 V, 1~, 50/60 Hz, för B: 800 mm för DK-TS applikationer |