

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3169.007

Takfläkt, takventilation

State: 2026-03-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3169.007 - Takfläkt, takventilation

Montage kan ske på alla tillräckligt stora skåptak, lufteffekt 360 m³/h.

Features

Art. nr.	SK 3169.007
Utförande	Anslutningsklar enhet med monterad radialfläkt
Produktändring	Montagehålen är inte kompatibla. Vid vidare användning av takplåten behövs adapterram 5050.700.
Material	Stålplåt, lackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Tätnings- och fastsättningsmaterial Håltagningsmall Anslutningskabel (3 m)
Märkspänning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 65 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,55 A
Dimension	Bredd: 420 mm Höjd: 95 mm Djup: 340 mm
Montagehålbild	Hålets bredd: 345 mm Hålets djup: 265 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 43
Observera:	Om dessutom filterram med filtermatta monteras kan takfläkten 3148.007 uppgraderas till kapslingsklass IP 44
Driftstemperatur	-10 °C...60 °C
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 53 dB(A)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5,828 kg

Features

Bruttovikt	6,135 kg
Tullvarukod	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK Takfläkt, 360 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 420x95x340 mm