

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3171.100 Flockfiberfiltermatta

State: 2026-04-07 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3171.100 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

## Features

Art. nr.	SK 3171.100
Utförande	för filterfläkt
Produktbeskrivning	Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material	Filtermatta
Observera:	Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Passar till art. nr.	3239....
Dimension	Bredd: 173 mm Höjd: 173 mm Djup: 17 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: G3 enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,045 kg
Bruttovikt	0,25 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Reservfiltermatta, för filterfläktar,SK 3239, BHD: 173x173x17 mm Filterklass: G3

# Approvals

---

Approvals

UR + C-UR (recognized)