


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.105 Flockfiberfiltermatta

State: 2025-04-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3171.105 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

Features

| | |
|----------------------|--|
| Art. nr. | SK 3171.105 |
| Utförande | för filterfläkt |
| Produktbeskrivning | Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm. |
| Material | Filtermatta |
| Observera: | Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar. |
| Passar till art. nr. | 3239.... |
| Dimension | Bredd: 173 mm Höjd: 173 mm Djup: 17 mm |
| Filterklass | enligt DIN EN 779: G3 enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% |
| Förpackningsenhet | 50 st. |
| Nettovikt | 0.65 |
| Bruttovikt | 0.76 |
| Tullvarukod | 56039390 |
| EAN | 4028177695559 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
| Certificates | EAC |
