Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




SK 3171.120
Veckfilter

State: 2026-11-13 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SK 3171.120 - Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller

Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.



Features

Art. nr.	SK 3171.120
Utförande	för filterfläkt/utblåsningsfilter
Material	PET
Färg	vit
Observera:	Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.	3239.xxx
Dimension	Bredd: 167 mm Höjd: 167 mm Djup: 21 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: G4 enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 vid montage i filter- och takfläkt/utblåsningsfilter
Anmärkning om art. nr.	Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Förpackningsenhet	5 st.

Features

Nettovikt	0,2 kg
Bruttovikt	0,22 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Veckfilter IP54 för filterfläkt/utblåsningsfilter 3239.xxx, BHD: 167 x 167 x 21 mm

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)