

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3172.100 Flockfiberfiltermatta

State: 2025-04-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3172.100 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

Features

| | |
|----------------------|--|
| Art. nr. | SK 3172.100 |
| Utförande | för filterfläkt |
| Produktbeskrivning | Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm. |
| Material | Filtermatta |
| Observera: | Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar. |
| Passar till art. nr. | 3240.... 3241.... |
| Dimension | Bredd: 221 mm Höjd: 221 mm Djup: 17 mm |
| Filterklass | enligt DIN EN 779: G3 enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% |
| Förpackningsenhet | 5 st. |
| Nettovikt | 0.095 |
| Bruttovikt | 0.1 |
| Tullvarukod | 56039390 |
| EAN | 4028177038097 |
| E-Number Sweden | E3404745 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |

Features

ECLASS 8.0

27180706

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)

Certificates

EAC