

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3173.100 Flockfiberfiltermatta

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3173.100 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

Features

| | |
|----------------------|--|
| Art. nr. | SK 3173.100 |
| Utförande | för filterfläkt |
| Produktbeskrivning | Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm. |
| Material | Filtermatta |
| Observera: | Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar. |
| Passar till art. nr. | 3243.... 3244.... 3245.... |
| Dimension | Bredd: 289 mm Höjd: 289 mm Djup: 17 mm |
| Filterklass | enligt DIN EN 779: G3 enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% |
| Förpackningsenhet | 5 st. |
| Nettovikt | 0,1 kg |
| Bruttovikt | 0,12 kg |
| Tullvarukod | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Produktbeskrivning | SK Reservfiltermatta, för filterfläktar,SK 3243/3244/3245, BHD: 289x289x17 mm Filterklass: G3 |
|--------------------|--|

Approvals

| | |
|-----------|------------------------|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
|-----------|------------------------|