


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3173.105 Flockfiberfiltermatta

State: 2026-04-02 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3173.105 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

Features

| | |
|----------------------|--|
| Art. nr. | SK 3173.105 |
| Utförande | för filterfläkt |
| Produktbeskrivning | Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm. |
| Material | Filtermatta |
| Observera: | Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar. |
| Passar till art. nr. | 3243.... 3244.... 3245.... |
| Dimension | Bredd: 289 mm Höjd: 289 mm Djup: 17 mm |
| Filterklass | enligt DIN EN 779: G3 enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% |
| Förpackningsenhet | 50 st. |
| Nettovikt | 1,2 kg |
| Bruttovikt | 1,72 kg |
| Tullvarukod | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Features

Produktbeskrivning

SK Reservfiltermatta, för filterfläktar,SK 3243/3244/3245, i dispenser, BHD: 289x289x17 mm Filterklass: G3

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)