

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3174.100 Flockfiberfiltermatta

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3174.100 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

## Features

Art. nr.	SK 3174.100
Utförande	för takfläkt
Produktbeskrivning	Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material	Filtermatta
Observera:	Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.	3138.... 3139.... 3140....
Dimension	Bredd: 264 mm Höjd: 95 mm Djup: 17 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: G3
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 i takfläkt
Förpackningsenhet	12 st.
Nettovikt	0,012 kg
Bruttovikt	0,1 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

# Features

---

ECLASS 8.0

27180706

---

Produktbeskrivning

SK Reservfiltermatta, för takfläkt SK 3138/3139/3140, BHD:  
264x95x17 mm Filterklass: G3

# Approvals

---

Approvals

CSA  
UR + C-UR (recognized)