



SK 3174.120

Veckfilter

State: 2026-05-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.120 - Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller

Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.



Features

Art. nr.	SK 3174.120
Utförande	för takfläkt
Material	Veckfilter: Polyesterbas, smältblåst polykarbonat
Observera:	Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.	3138.xxx 3139.xxx 3140.xxx
Dimension	Bredd: 265 mm Höjd: 100 mm Djup: 18 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: M5 enligt DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 %
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 vid montage i filter- och takfläkt/utblåsningsfilter
Förpackningsenhet	12 st.
Nettovikt	0,276 kg

Features

Bruttovikt	0,4 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Veckfilter IP54, för takfläkt 3138./3139./3140.xxx, BHD: 265 x 100 x 18 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------