

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3181.125 Veckfilter

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3181.125 - Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller

Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.



## Features

Art. nr.	SK 3181.125
Utförande	för filterfläkt/utblåsningsfilter
Material	Veckfilter: Polyesterbas, smältblåst polykarbonat Absorberingsmatta: 100 % polyester
Färg	vit
Observera:	Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.	3239.3xx 3239.7xx
Dimension	Bredd: 167 mm Höjd: 167 mm Djup: 21 mm
Absorberingsmattans mått	Bredd: 173 mm Höjd: 173 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 vid montage i filterfläkt/utblåsningsfilter
Anmärkning om art. nr.	Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.

# Features

---

Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,24 kg
Bruttovikt	0,26 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Veckfilter IP55 för filterfläkt/utblåsningsfilter 3239.xxx, BHD: 167 x 167 x 21 mm

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------