


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3182.125 Veckfilter

State: 2026-05-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3182.125 - Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller

Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.



Features

| | |
|--------------------------|---|
| Art. nr. | SK 3182.125 |
| Utförande | för filterfläkt/utblåsningsfilter |
| Material | Veckfilter: Polyesterbas, smältblåst polykarbonat Absorberingsmatta: 100 % polyester |
| Färg | vit |
| Observera: | Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal. |
| Passar till art. nr. | 3240.3xx 3240.7xx 3240.900 3241.7xx 3241.900 |
| Dimension | Bredd: 212,5 mm Höjd: 212,5 mm Djup: 21 mm |
| Absorberingsmattans mått | Bredd: 221 mm Höjd: 221 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 vid montage i filterfläkt/utblåsningsfilter |
| Anmärkning om art. nr. | Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar. |
| Förpackningsenhet | 5 st. |
| Nettovikt | 0,35 kg |
| Bruttovikt | 0,38 kg |
| Tullvarukod | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Produktbeskrivning | SK Veckfilter IP 55 för filterfläkt/utblåsningsfilter 3240./3241.xxx, BHD: 212,5 x 212,5 x 21 mm |

Approvals

| | |
|-----------|------------------------|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
|-----------|------------------------|