


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3183.125 Veckfilter

State: 2026-06-28 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3183.125 - Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller

Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.



Features

Art. nr.	SK 3183.125
Utförande	för filterfläkt/utblåsningsfilter
Material	Veckfilter: Polyesterbas, smältblåst polykarbonat Absorberingsmatta: 100 % polyester
Färg	vit
Observera:	Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.	3243.3xx 3243.7xx 3243.900 3244.7xx 3244.900 3245.9xx
Dimension	Bredd: 280 mm Höjd: 282 mm Djup: 21 mm
Absorberingsmattans mått	Bredd: 289 mm Höjd: 289 mm

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 vid montage i filterfläkt/utblåsningsfilter
Kapslingsklass	Kapslingsklassen i kombination med filterfläkt/utblåsningsfilter 3245.xxx är IP 52
Anmärkning om art. nr.	Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,57 kg
Bruttovikt	0,62 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Veckfilter IP 55 för filterfläkt/utblåsningsfilter 3243./3244./3245.xxx, BHD: 280 x 280 x 21 mm

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
-----------	-------------------------------