

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3201.050 Flockfiberfiltermatta

State: 2026-04-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.050 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.



## Features

Art. nr.	SK 3201.050
Utförande	för Thermoelectric Cooler
Produktbeskrivning	Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material	Filtermatta
Observera:	Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.	3201.200 3201.300
Dimension	Bredd: 90 mm Höjd: 106 mm Djup: 8 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: G2
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,01 kg
Bruttovikt	0,014 kg

# Features

Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Reservfiltermatta, för Thermoelectric Cooler, BHD: 90x106x8 mm Filterklass: G2