

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.810

Klimatmodulkoncept kyldörr VX25

State: 2026-06-07 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.810 - Klimatmodulkoncept kyl dörr VX25 för inbyggnad av kylmoduler

Kyldörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX.



Features

Art. nr.	SK 3201.810
Produktbeskrivning	Kyldörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX. Kyldörrarna smälter in perfekt i den övergripande skåpbilden.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kyldörr utan förmonterad kylmodul 180°-gångjärn, dörröppningsvinkel ca 130°
Anmärkning om art. nr.	Passar för VX skåp För 1200 mm breda VX skåp kan den befintliga dörren användas – oavsett om aggregatposition till vänster eller höger valts Högerhängd dörr
Passar för	Skåptyp: VX: = 600 mm: = 2.000 mm Skåptyp: = 1.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	29,2 kg
Bruttovikt	30,4 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002510

Features

ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Produktbeskrivning	SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 2000 mm high, door hinge right

Approvals

Explanations	Declaration of conformity - F-gas regulation
--------------	--