

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.820

Klimatmodulkoncept kyldörr VX25

State: 2026-05-11 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.820 - Klimatmodulkoncept kyl dörr VX25 för inbyggnad av kylmoduler

Kyldörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX.

Features

Art. nr.	SK 3201.820
Produktbeskrivning	Kyldörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX. Kyldörrarna smälter in perfekt i den övergripande skåpbilden.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kyldörr utan förmonterad kylmodul 180°-gångjärn, dörröppningsvinkel ca 130°
Anmärkning om art. nr.	Passar för VX skåp För 1200 mm breda VX skåp kan den befintliga dörren användas – oavsett om aggregatposition till vänster eller höger valts Högerhängd dörr
Passar för	Skåptyp: VX: = 800 mm: = 1.800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	35 kg
Bruttovikt	37,4 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Produktbeskrivning	SK climate control door for cooling module,, for VX25 800 mm wide, 1800 mm high, door hinge right

Approvals

Explanations

Declaration of conformity - F-gas regulation