

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3201.900 Förbindning G $\frac{3}{8}$ "

State: 2026-05-15 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.900 - Förbindning G 3/8"

Med G 3/8" adaptern med invändig gänga kan ett fast rörsystem skapas både för tillopp och retur i luft/vatten värmeväxlaren.

## Features

Art. nr.	SK 3201.900
Produktbeskrivning	Med G 3/8" adaptern med invändig gänga kan ett fast rörsystem skapas både för tillopp och retur i luft/vatten värmeväxlaren.
Material	Mässing
Ventilutförande	G3/8" innergänga
Passar till art. nr.	3209.... 3210.... 3363.... 3364.... 3373.... 3374.... 3375....
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_R ANGE	1 - 10 bar
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,13 kg
Bruttovikt	0,131 kg
Tullvarukod	83015000
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	SK Förbindning, för luft/vatten värmeväxlare SK 3209-3375, G 3/8" adapter med invändig gänga, Inställningsområde för tryck: 1-10 bar