

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3201.960

## Ringkärnstransformator

State: 2026-05-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.960 - Ringkärnstransformator Primäranslutning 115 V/400 V

För spänningsförsörjning till luft/vatten värmepump för väggmontage i 230 V-utförande. Finns med 115 V eller 400 V primäranslutning.

## Features

Art. nr.	SK 3201.960
Produktbeskrivning	För spänningsförsörjning till luft/vatten värmepump för väggmontage i 230 V-utförande. Finns med 115 V eller 400 V primäranslutning.
Tekniska data	Effekt 110 VA Spänningstolerans $\pm 10\%$ Primäranslutning 3500 mm lång Sekundäranslutning 1500 mm lång Montage på 35 mm DIN-skena EN 50 022
Leveransens omfattning	Ringkärnstransformator Fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet	1 st.
Snap-mounting to support rails TS 35	Yes
Passar till art. nr.	3363.X0X 3364.X0X 3212.230 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Dimension	Bredd: 105 mm Höjd: 123 mm Djup: 55 mm
Märkspänning	230 V (sekundär), 1~, 50 Hz/60 Hz 400 V (primär), 2~, 50 Hz/60 Hz

# Features

---

Nettovikt	2,2 kg
Bruttovikt	3,214 kg
Tullvarukod	85043121
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivning	SK Ringkärnstransformator, för luft/vatten värmepump, SK 3363/64.X0X, 3212.230, 3214/3215.100, primäranslutning 115 V/400 V, BHD: 105x123x55 mm

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------