

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.990 Anslutningsset

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.990 - Anslutningsset för luft-vatten värmeväxlare

För fackmässig dragning av vattenledningar och flödesreglering.

Features

Art. nr.	SK 3201.990
Produktbeskrivning	För fackmässig dragning av vattenledningar och flödesreglering. Tryckslangarna kan kapas individuellt efter behov.
Material	Vattenledande delar EPDM/mässing
Leveransens omfattning	Slang för vattenretur Slang för vattenmatning inkl. utjämningsventil för flödesreglering (inställning från 3 till 12 l/min) Fastsättningsmaterial
Längd	3 600 mm
Vattenanslutningar	G 3/8" IG
Passar till art. nr.	3209.XX0 3210.XX0 3216.480 3363.XX0 3364.XX0 3373.XX0 3374.XX0 3375.XX0
Dimension	Längd: 3.600 mm
Tillåtet driftstryck (p max.)	1: 10 bar
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4 kg
Bruttovikt	4,58 kg
Tullvarukod	85444290
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855

Features

ECLASS 8.0

27180704

Produktbeskrivning

SK Anslutningsset, för luft/vatten värmeväxlare, SK 3209-3375.XX0,
L: 3600 mm G 3/8" invändig gänga