

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3210.104

## Luft-vatten värmväxlare

State: 2026-06-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3210.104 - Luft-vatten värmeväxlare takmontage

För montage på takytan. Kyleffekt 1,87–4 kW. Kapslingsklass som standard IP 55. Särskilt lämpad för användning i tuffa miljöer. Flexibla möjligheter för vattenanslutning.



## Features

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Art. nr.                      | SK 3210.104  |
| Utförande                     | Vattenledande delar i rostfritt stål (1.4571)  |
| Produktbeskrivning            | För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Luft/vatten värmeväxlaren monteras på taket till ett apparatskåp med flexibla möjligheter för vattenanslutning. |
| Färg                          | RAL 7035   |
| Leveransens omfattning        | Anslutningsklart (kontaktdon)<br>Håltagningsmall<br>Tätningmatta<br>Fastsättningsmaterial  |
| Total kyleffekt               | L 35 W 10 vid 400 l/h: 3 kW  |
| Märkspänning                  | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Märkeffekt Pel                | Vid 50 Hz: 100 W<br>Vid 60 Hz: 120 W   |
| Märkström max.                | Vid 50 Hz: 0,44 A<br>Vid 60 Hz: 0,5 A  |
| Tillåtet driftstryck (p max.) | 1: 10 bar  |
| Anslutningstyp (elektrisk)    | Kontaktdon   |

# Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Inkopplingstid                     | 100 %  |
| Kylmedium                          | Vatten (för specifikation, se Internet)  |
| Vatteningångstemperatur            | 1 °C...30 °C   |
| Vattenanslutningar                 | ½" slangkoppling<br>G ¾" AG  |
| Temperaturreglering                | Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)  |
| Driftstemperatur                   | 1 °C...70 °C   |
| Dimension                          | Bredd: 597 mm<br>Höjd: 417 mm<br>Djup: 475 mm  |
| Anmärkning om art. nr.             | Leveranstid på begäran   |
| Kapslingsklass                     | IP 65 på begäran   |
| Försäkring                         | Automatsäkring/smältsäkring: 4 A   |
| Inställningsområde                 | 20 °C...55 °C  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55  |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.  |
| Nettovikt                          | 35,15 kg   |
| Bruttovikt                         | 37 kg  |
| Tullvarukod                        | 84158300   |
| ETIM 9                             | EC002515   |
| ETIM 8                             | EC002515   |
| ECLASS 8.0                         | 27180712   |
| Produktbeskrivning                 | SK Luft/vatten-värmexlaren, takmontage, 3,0 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basreglering, vattenförande delar: V4A, BHD: 597 x 417 x 475 mm |

# Approvals

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring