

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3216.480

Luft-vatten värmväxlare

State: 2026-05-03 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3216.480 - Luft-vatten värmeväxlare väggmontage

Effektklass 7000 W. För tuffa miljöer. Med termostatstyrd magnetventil.



Features

Art. nr.	SK 3216.480
Utförande	Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivning	För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Med termostatstyrd magnetventil.
Material	Koppar/mässing (Cu/CuZn)
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsklart (kontaktdon) Tätning- och fastsättningsmaterial
Total kyleffekt	L 35 W 10 vid 500 l/h: 7 kW
Märkspänning	400 V, 3~, 50 Hz 480 V, 3~, 60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 1,4 A Vid 60 Hz: 1,2 A
Tillåtet driftstryck (p max.)	1: 10 bar
Inkopplingstid	100 %
Kylmedium	Vatten (för specifikation, se Internet)
Vattningångstemperatur	1 °C...30 °C

Features

Vattenanslutningar	½" slangkoppling G ¾" AG
Temperaturreglering	Termostatstyrd magnetventil
Temperaturövervakning	Inbyggd termostat, med växelkontakt, bryteffekt 16 A, inställningsområde +20 °C ... +60 °C (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	1 °C...70 °C
Observera:	Använd automatsäkring, 3-polig
Dimension	Bredd: 450 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 300 mm
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
Försäkring	Motorskyddsbrytare: 1,4...2 A
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	80 kg
Bruttovikt	90 kg
Tullvarukod	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivning	SK luft/vatten värmepåväxlare, väggmonterade, 4.5/7 kW, 400/480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 450x1800x300 mm Termostatstyrd magnetventil

Approvals

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring