

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.440 Varvtalsregulator EC

State: 2026-04-02 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.440 - Varvtalsregulator EC Styrenhet för EC-fläkt

Temperaturberoende varvtalsreglering för EC-filterfläkt för lägre ljud och strömförbrukning.

Features

Art. nr.	SK 3235.440
Produktbeskrivning	Temperaturberoende varvtalsreglering för EC-fläkt för lägre ljud och strömförbrukning. Dessutom kan fläktens funktion övervakas.
Funktion	Styrning och övervakning av upp till 4 EC-filterfläktar Montage på 35 mm DIN-skena EN 50 022 Extern temperatursensor för mätning av är-temperatur Status-LED för indikering av driftstillstånd Larmrelä för meddelande av övertemperatur, fläktfel, ledningsavbrott och sensorfel
Leveransens omfattning	Varvtalsregulator NTC-sensor, längd 1,80 m
Förpackningsenhet	1 st.
Varvtal	100 %
Passar till art. nr.	3140.500 3140.510 3240.500 3241.500 3243.500 3244.500 3245.500 3245.510 3245.508 3245.518
Inställningsområde	5 °C...55 °C
Märkspänning	100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
Nettovikt	0,45 kg
Bruttovikt	0,51 kg
Tullvarukod	90328900

Features

ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320
Produktbeskrivning	SK Varvtalsregulator EC, styrenhet för EC-filterfläkt, 100–250 V, 50 Hz/60 Hz

Approvals

Approvals	C-UR UR UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring
