

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3236.124 Minifläkt

State: 2026-04-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3236.124 - Minifläkt

Kompakt likströmsfläkt för fläkt- och komponentkylning i skåp.

Features

Art. nr.	SK 3236.124
Produktbeskrivning	Kompakt likströmsfläkt för fläkt- och komponentkylning i skåp.
Leveransens omfattning	Fläktar Fastsättningsskruvar Beröringsskydd
Märkspänning	24 V (DC)
Märkeffekt Pel	vid DC: 1 W
Dimension	Bredd: 60 mm Höjd: 60 mm Djup: 25,4 mm
Observera:	Elektrisk anslutning via två enskilda ledare (ca 300 mm längd)
Driftstemperatur	-20 °C...70 °C
Ljudnivå	vid DC: 20 dB(A)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,11 kg
Bruttovikt	0,12 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK Mini fläkt. 24 V (DC), 1 W, BHD: 60x60x25.4 mm BHD: 60x60x25.4 mm

Approvals

Approvals

UR

Explanations

Konformitetsförklaring