Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.054
Flockfiberfiltermatta

State: 2026-11-13 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SK 3237.054 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingsskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

Features

Art. nr.	SK 3237.054
Utförande	för filterfläkt
Produktbeskrivning	Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material	Filtermatta
Färg	vit
Observera:	Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Passar till art. nr.	3237.3xx/3237.7xx
Dimension	Bredd: 89 mm Höjd: 89 mm Djup: 10 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: G2 enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,005 kg
Bruttovikt	0,012 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

© Rittal 2026

Features

Produktbeskrivning	SK flockfiberfiltermatta, för filterfläkt SK 3237.7xx/3237.3xx, BxHxD: 89 x 89 x 10 mm

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)