

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3237.054

## Flockfiberfiltermatta

State: 2026-04-11 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.054 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

## Features

Art. nr.	SK 3237.054
Utförande	för filterfläkt
Produktbeskrivning	Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material	Filtermatta
Färg	vit
Observera:	Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Passar till art. nr.	3237.3xx/3237.7xx
Dimension	Bredd: 89 mm Höjd: 89 mm Djup: 10 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: G2 enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,005 kg
Bruttovikt	0,012 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Features

---

Produktbeskrivning	SK flockfiberfiltermatta, för filterfläkt SK 3237.7xx/3237.3xx, BxHxD: 89 x 89 x 10 mm
--------------------	---

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------