

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.067

Flockfiberfiltermatta

State: 2026-04-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.067 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.



Features

Art. nr.	SK 3237.067
Utförande	för EMC-filterfläktar
Produktbeskrivning	Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material	Koppar-/nickel-/krombelagd fibermatta
Färg	Antracit
Observera:	Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.	3237.4xx/3237.8xx
Dimension	Bredd: 92 mm Höjd: 92 mm Djup: 10 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: G2 enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,005 kg
Bruttovikt	0,01 kg

Features

Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK flockfiberfiltermatta, för EMC-filterfläkt SK 3237.8xx/3237.4xx, BxHxD: 92 x 92 x 10 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------