

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.080 Strålvattenhuv

State: 2026-04-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.080 - Strålvattenhuv för högre kapslingsklass

I synnerhet inom livsmedelsindustrin skyddar strålvattenhuv mot inträngande fukt. Kapslingsklass IP56 uppnås med standardfiltret.



## Features

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr.                            | SK 3237.080   |
| Produktbeskrivning                  | För filterfläkt och utblåsningsfilter. Enkel rengöring tack vare utanpåliggande silikontätning. |
| Material                            | Rostfritt stål AISI304 – 1.4301 (V2A)<br>Silikon  |
| Passar till art. nr.                | 3237....  |
| Dimension                           | Bredd: 150 mm<br>Höjd: 230 mm<br>Djup: 40 mm  |
| Kapslingsklass NEMA                 | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 3<br>NEMA 3R  |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 56 vid montage över filterfläkt/utblåsningsfilter med filtermatta                            |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.   |
| Nettovikt                           | 0,998 kg  |
| Bruttovikt                          | 1,16 kg   |
| Tullvarukod                         | 73269098  |

# Features

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| ETIM 9             | EC000744  |
| ETIM 8             | EC000744  |
| ECLASS 8.0         | 27182405  |
| Produktbeskrivning | SK Strålvattenhuv, för filterfläktar, och utblåsningsfilter SK 3237, BHD: 150x230x40 mm rostfritt stål, silikon |

# Approvals

---

|           |   |
|-----------|---|
| Approvals | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|-----------|---|