

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.110 TopTherm filterfläktar

State: 2026-05-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.110 - TopTherm filterfläktar

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Features

| | |
|--|---|
| Art. nr. | SK 3237.110 |
| Utförande | väggmontage |
| Produktbeskrivning | Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet. |
| Produktändring | Täckdelen för kopplingsplinten ingår sedan maj 2024 inte längre i filterfläkten TopTherm. Vid provning visade den sig inte vara nödvändig enligt standarden. Varken funktionen eller driftsäkerheten påverkas av att den har tagits bort. |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta |
| Fläkt | Axial, spaltpolmotor |
| Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta) | Vid 50 Hz: 20 m ³ /h Vid 60 Hz: 25 m ³ /h |
| Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer) | 1 x 3237200: 15/18 m ³ /h 2 x 3237200: 16/20 m ³ /h |
| Märkspänning | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Märkeffekt Pel | Vid 50 Hz: 11 W Vid 60 Hz: 9 W |
| Märkström max. | Vid 50 Hz: 0,12 A Vid 60 Hz: 0,13 A |
| Dimension | Bredd: 116,5 mm Höjd: 116,5 mm |
| Montagedjup | 43 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Montagehålbild | Hålets bredd: 92 mm Håltagningshöjd: 92 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 54 med flockfiberfiltermatta IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv |
| Kapslingsklass NEMA | Typ 12 med flockfiberfiltermatta Typ 3 Typ 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 2 A |
| Observera: | För högre luftkapacitet finns ett veckfilter som tillval (se kurva). Det kan användas för både filter- och takfläktar samt för utblåsningsfilter. För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma |
| Livslängd fläkt (L10, 40 °C) | Vid 50 Hz: 55.000 h Vid 60 Hz: 60.000 h |
| Driftstemperatur | -15 °C...55 °C |
| Förvaringstemperatur | -30 °C...70 °C |
| Ljudnivå | Vid 50 Hz: 38 dB(A) Vid 60 Hz: 43 dB(A) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,47 kg |
| Bruttovikt | 0,48 kg |
| Tullvarukod | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivning | SK TopTherm filterfläktar, 20/25 m ³ /h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BH: 116.5x116.5 mm |

Approvals

Approvals

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK