Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.124

TopTherm filterfläktar

State: 2026-11-20 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SK 3237.124 - TopTherm filterfläktar

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Features

Art. nr.	SK 3237.124
Utförande	väggmontage
Produktbeskrivning	Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
Produktändring	Täckdelen för kopplingsplinten ingår sedan maj 2024 inte längre i filterfläkten TopTherm. Vid provning visade den sig inte vara nödvändig enligt standarden. Varken funktionen eller driftsäkerheten påverkas av att den har tagits bort.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
Fläkt	Axial, likströmsmotor
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)	vid DC: 20 m³/h
Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)	1 × 3237200: 15 m³/h 2 x 3237200: 16 m³/h
Märkspänning	24 V (DC)
Märkeffekt Pel	vid DC: 2,4 W
Märkström max.	vid DC: 0,1 A
Dimension	Bredd: 116,5 mm Höjd: 116,5 mm
Montagedjup	43 mm
Montagehålbild	Hålets bredd: 92 mm Håltagningshöjd: 92 mm

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 med flockfiberfiltermatta IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA	Typ 12 med flockfiberfiltermatta Typ 3 Typ 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Observera:	För högre luftkapacitet finns ett veckfilter som tillval (se kurva). Det kan användas för både filter- och takfläktar samt för utblåsningsfilter. För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
Driftstemperatur	-15 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Ljudnivå	vid DC: 38 dB(A)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,28 kg
Bruttovikt	0,3 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK TopTherm filterfläktar, 20 m³/h, 24 V (DC), BH: 116.5x116.5 mm

Approvals

Approvals	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring