

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.208 Utblåsningsfilter

State: 2026-05-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.208 - Utblåsningsfilter Standard

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.



## Features

Art. nr.	SK 3237.208
Produktbeskrivning	För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
Material	ABS
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Utblåsningsfilter Flockfiberfiltermatta
Montagehålbild	Hålets bredd: 92 mm Håltagningshöjd: 92 mm
Passar till art. nr.	SK 3237.1xx
Dimension	Bredd: 116,5 mm Höjd: 116,5 mm Djup: 16 mm
Kapslingsklass NEMA	Typ 12 med flockfiberfiltermatta Typ 3 Typ 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 med flockfiberfiltermatta IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,13 kg

# Features

---

Bruttovikt	0,14 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK outlet filter, standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK