Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




SK 3237.300


Blue e+ utblåsningsfilter

State: 2026-11-22 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SK 3237.300 - Blue e+ utblåsningsfilter

Syftet med utblåsningsfiltret i kombination med tillhörande filterfläkt är att avleda förlustvärme från apparatskåpen, ventilera skåpen och skydda temperaturkänsliga komponenter. Detta sker genom direkt tillförsel av omgivningsluft, vars temperatur måste ligga under apparatskåpets högsta tillåtna innertemperatur.







Features

Art. nr.	SK 3237.300
Utförande	väggmontage
Fördelar	Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar Verktygsfritt montage
Material	Plast
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Utblåsningsfilter Flockfiberfiltermatta
Montagehålbild	Hålets bredd: 92 mm Håltagningshöjd: 92 mm
Passar till art. nr.	SK 3237.7xx
Dimension	Bredd: 116,5 mm Höjd: 116,5 mm Djup: 33,2 mm

© Rittal 2026

Features

Kapslingsklass NEMA	Typ 12 med flockfiberfiltermatta Typ 3, 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 med flockfiberfiltermatta IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,12 kg
Bruttovikt	0,155 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Blue e+-utblåsningsfilter, för filterfläkt 3237.7xx, BH 116,5 × 116,5 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)