

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.600 TopTherm filterfläktar

State: 2026-06-16 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.600 - TopTherm filterfläktar EMC

Komplett fläktenhet med EMC-skärmning för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.



Features

| | |
|--|---|
| Art. nr. | SK 3237.600 |
| Utförande | väggmontage EMC |
| Produktbeskrivning | EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3. |
| Produktändring | Täckdelen för kopplingsplinten ingår sedan maj 2024 inte längre i filterfläkten TopTherm. Vid provning visade den sig inte vara nödvändig enligt standarden. Varken funktionen eller driftsäkerheten påverkas av att den har tagits bort. |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta |
| Fläkt | Axial, spaltpolmotor |
| Lufteffekt (friblåsande) | Vid 50 Hz: 20 m ³ /h Vid 60 Hz: 25 m ³ /h |
| Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer) | 1 x 3237060: 15/18 m ³ /h 2 x 3237060: 16/20 m ³ /h |
| Märkspänning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Märkström max. | Vid 50 Hz: 0,065 A Vid 60 Hz: 0,07 A |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Märkeffekt Pel | Vid 50 Hz: 12 W Vid 60 Hz: 10 W |
| Dimension | Bredd: 116,5 mm Höjd: 116,5 mm |
| Inbyggnadsmått | Påbyggnadsdjup: 16 mm Montagedjup: 43 mm |
| Montagehålbild | Hålets bredd: 92 mm Håltagningshöjd: 92 mm |
| Observera: | För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering. |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 54 med flockfiberfiltermatta IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv |
| Kapslingsklass NEMA | Typ 12 med flockfiberfiltermatta Typ 3 Typ 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 2 A |
| Livslängd fläkt (L10, 40 °C) | Vid 50 Hz: 55.000 h Vid 60 Hz: 60.000 h |
| Driftstemperatur | -15 °C...55 °C |
| Förvaringstemperatur | -30 °C...70 °C |
| Ljudnivå | Vid 50 Hz: 38 dB(A) Vid 60 Hz: 43 dB(A) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,42 kg |
| Bruttovikt | 0,486 kg |
| Tullvarukod | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Produktbeskrivning | SK TopTherm filterfläktar, 20/25 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BH: 116.5x116.5 mm EMC |
|--------------------|--|

Approvals

| | |
|-----------|---|
| Approvals | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|-----------|---|

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|