

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.708 Blue e+ filterfläkt

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.708 - Blue e+ filterfläkt

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–1160 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.



Features

Art. nr.	SK 3237.708
Utförande	väggmontage
Produktbeskrivning	Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
Fördelar	Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet Verktygsfritt montage
Material	Plast
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
Fläkt	Axial, spaltpolmotor
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)	Vid 50 Hz: 20 m ³ /h Vid 60 Hz: 25 m ³ /h

Features

Luftkapacitet med tillhörande utblåsningfilter inkl. flockfiberfiltermatta	Vid 50 Hz: 15 m ³ /h Vid 60 Hz: 18 m ³ /h
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 13 W Vid 60 Hz: 11,1 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,1 A Vid 60 Hz: 0,09 A
Dimension	Bredd: 116,5 mm Höjd: 116,5 mm Djup: 64,5 mm
Montagedjup	46 mm
Montagehålbild	Hålets bredd: 92 mm Håltagningshöjd: 92 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 med flockfiberfiltermatta IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA	Typ 12 med flockfiberfiltermatta Typ 3, 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Observera:	För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
Driftstemperatur	-15 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 42 dB(A) Vid 60 Hz: 47 dB(A)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,45 kg
Bruttovikt	0,468 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320

Features

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK Blue e+-filterfläkt, 20/25 m ³ /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 116,5 × 116,5 × 64,5 mm, RAL 9005

Approvals

Approvals	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring
