

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.724 Blue e+ filterfläkt

State: 2026-07-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.724 - Blue e+ filterfläkt

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–1160 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.



Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SK 3237.724 |
| Utförande | väggmontage |
| Produktbeskrivning | Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet. |
| Fördelar | Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet Verktygsfritt montage |
| Material | Plast |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta |
| Fläkt | Axial, likströmsmotor |
| Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta) | vid DC: 20 m ³ /h |

Features

| | |
|---|---|
| Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta | vid DC: 15 m ³ /h |
| Märkspänning | 24 V (DC) |
| Märkeffekt Pel | vid DC: 1,4 W |
| Märkström max. | vid DC: 0,06 A |
| Dimension | Bredd: 116,5 mm Höjd: 116,5 mm Djup: 64,5 mm |
| Montagedjup | 46 mm |
| Montagehålbild | Hålets bredd: 92 mm Håltagningshöjd: 92 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 54 med flockfiberfiltermatta IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv |
| Kapslingsklass NEMA | Typ 12 med flockfiberfiltermatta Typ 3, 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 2 A |
| Observera: | För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma |
| Driftstemperatur | -15 °C...55 °C |
| Förvaringstemperatur | -30 °C...70 °C |
| Ljudnivå | vid DC: 42 dB(A) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,21 kg |
| Bruttovikt | 0,292 kg |
| Tullvarukod | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Produktbeskrivning | SK Blue e+-filterfläkt, 20 m ³ /h, 24 V (DC), BHD 116,5 × 116,5 × 64,5 mm, RAL 7035 |
|--------------------|--|

Approvals

| | |
|-----------|--|
| Approvals | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|-----------|--|

| | |
|--------------|------------------------|
| Explanations | Konformitetsförklaring |
|--------------|------------------------|