

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.025 Veckfilter

State: 2026-05-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.025 - Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller

Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.

Features

Art. nr.	SK 3238.025
Utförande	för filterfläkt/utblåsningsfilter
Material	Veckfilter: Polyesterbas, smältblåst polykarbonat Absorberingsmatta: 100 % polyester
Färg	vit
Observera:	Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Passar till art. nr.	3238.3xx 3238.7xx
Dimension	Bredd: 114 mm Höjd: 114 mm Djup: 14 mm
Absorberingsmattans mått	Bredd: 120 mm Höjd: 120 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 vid montage i filterfläkt/utblåsningsfilter
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,1 kg
Bruttovikt	0,113 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

Features

ECLASS 8.0

27180706

Produktbeskrivning

SK veckfilter IP 55 för filterfläkt/utblåsningsfilter
3238.7xx/3238.3xx, BxHxD: 114 x 114 x 14 mm

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)