Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




SK 3238.080

Strålvattenhuv

State: 2026-11-22 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SK 3238.080 - Strålvattenhuv för högre kapslingsklass

I synnerhet inom livsmedelsindustrin skyddar strålvattenhuven mot inträngande fukt. Kapslingsklass IP56 uppnås med standardfiltret.



Features

Art. nr.	SK 3238.080
Produktbeskrivning	För filterfläkt och utblåsningsfilter. Enkel rengöring tack vare utanpåliggande silikontätning.
Material	Rostfritt stål AISI304 – 1.4301 (V2A) Silikon
Passar till art. nr.	3238....
Dimension	Bredd: 176 mm Höjd: 245 mm Djup: 55 mm
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 56 vid montage över filterfläkt/utblåsningsfilter med filtermatta
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,23 kg
Bruttovikt	1,358 kg
Tullvarukod	73269098

Features

ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeskrivning	SK Strålvattenhuv, för filterfläktar, och utblåsningsfilter SK 3238, BHD: 176x215x55 mm rostfritt stål, silikon

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)