

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.308 Blue e+ utblåsningsfilter

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.308 - Blue e+ utblåsningsfilter

Syftet med utblåsningsfiltret i kombination med tillhörande filterfläkt är att avleda förlustvärme från apparatskåpen, ventiler skåpen och skydda temperaturkänsliga komponenter. Detta sker genom direkt tillförsel av omgivningsluft, vars temperatur måste ligga under apparatskåpets högsta tillåtna innertemperatur.



## Features

Art. nr.	SK 3238.308
Utförande	väggmontage
Fördelar	Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar Verktygsfritt montage
Material	Plast
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Utblåsningsfilter Veckfilter
Montagehålbild	Hålets bredd: 124 mm Håltagningshöjd: 124 mm
Passar till art. nr.	SK 3238.7xx
Dimension	Bredd: 148,5 mm Höjd: 148,5 mm Djup: 34,2 mm

# Features

---

Kapslingsklass NEMA	Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,15 kg
Bruttovikt	0,207 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Blue e+-utblåsningsfilter, för filterfläkt 3238.7xx, BH 148,5 × 148,5 mm, RAL 9005

---

# Approvals

---

Approvals	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
-----------	---

---