

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.400 Blue e+ utblåsningsfilter

State: 2026-05-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.400 - Blue e+ utblåsningsfilter EMC

Syftet med utblåsningsfiltret i kombination med tillhörande filterfläkt är att avleda förlustvärme från apparatskåpen, ventiler skåpen och skydda temperaturkänsliga komponenter. Detta sker genom direkt tillförsel av omgivningsluft, vars temperatur måste ligga under apparatskåpets högsta tillåtna innertemperatur.



## Features

Art. nr.	SK 3238.400
Utförande	väggmontage EMC
Fördelar	Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar Verktygsfritt montage
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Utblåsningsfilter EMC-filtermatta
Montagehålbild	Hålets bredd: 124 mm Håltagningshöjd: 124 mm
Passar till art. nr.	SK 3238.8xx
Dimension	Bredd: 148,5 mm Höjd: 148,5 mm Djup: 34,2 mm

# Features

---

Kapslingsklass NEMA	Typ 12 med flockfiberfiltermatta Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 med flockfiberfiltermatta IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,15 kg
Bruttovikt	0,217 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Blue e+-utblåsningsfilter, EMC, för filterfläkt 3238.8xx, BH 148,5 × 148,5 mm, RAL 7035

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	--