

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.718 Blue e+ filterfläkt

State: 2026-04-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.718 - Blue e+ filterfläkt

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–1160 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.



Features

| | |
|--|---|
| Art. nr. | SK 3238.718 |
| Utförande | väggmontage |
| Produktbeskrivning | Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet. |
| Fördelar | Högsta luftkapacitet med veckfilter vid leverans Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet Verktygsfritt montage |
| Material | Plast |
| Färg | RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter |
| Fläkt | Axial, spaltpolmotor |
| Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter) | Vid 50 Hz: 63 m ³ /h Vid 60 Hz: 72 m ³ /h |

Features

| | |
|---|---|
| Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. veckfilter | Vid 50 Hz: 49 m ³ /h Vid 60 Hz: 55 m ³ /h |
| Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta) | Vid 50 Hz: 53 m ³ /h Vid 60 Hz: 64 m ³ /h |
| Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta | Vid 50 Hz: 40 m ³ /h Vid 60 Hz: 46 m ³ /h |
| Märkspänning | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Märkeffekt Pel | Vid 50 Hz: 15,4 W Vid 60 Hz: 15,8 W |
| Märkström max. | Vid 50 Hz: 0,2 A Vid 60 Hz: 0,21 A |
| Dimension | Bredd: 148,5 mm Höjd: 148,5 mm Djup: 82,5 mm |
| Montagedjup | 64 mm |
| Montagehålbild | Hålets bredd: 124 mm Håltagningshöjd: 124 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv |
| Kapslingsklass NEMA | Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 2 A |
| Observera: | För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma |
| Driftstemperatur | -15 °C...55 °C |
| Förvaringstemperatur | -30 °C...70 °C |
| Ljudnivå | Vid 50 Hz: 52 dB(A) Vid 60 Hz: 54 dB(A) |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,66 kg |
| Bruttovikt | 0,86 kg |
| Tullvarukod | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivning | SK Blue e+-filterfläkt, 63/72 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 148,5 × 148,5 × 82,5 mm, RAL 9005 |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Konformitetsförklaring |