

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3239.066

## Flockfiberfiltermatta

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.066 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

## Features

Art. nr.	SK 3239.066
Utförande	för EMC-filterfläktar
Produktbeskrivning	Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material	Koppar-/nickel-/krombelagd fibermatta
Observera:	Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.	3239.6..
Dimension	Bredd: 178 mm Höjd: 178 mm Djup: 17 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: G3
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,05 kg
Bruttovikt	0,054 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Reservfiltermatta, för filterfläktar,SK 3239, EMC, HB: 204x204 mm Filterklass: G2

# Approvals

---

Approvals

CSA

UR + C-UR (recognized)