

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.080 Strålvattenhuv

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.080 - Strålvattenhuv för högre kapslingsklass

I synnerhet inom livsmedelsindustrin skyddar strålvattenhuv mot inträngande fukt. Kapslingsklass IP56 uppnås med standardfiltret.

Features

Art. nr.	SK 3239.080
Produktbeskrivning	För filterfläkt och utblåsningsfilter. Enkel rengöring tack vare utanpåliggande silikontätning.
Material	Rostfritt stål AISI304 – 1.4301 (V2A) Silikon
Passar till art. nr.	3239....
Dimension	Bredd: 233 mm Höjd: 330 mm Djup: 55 mm
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 56 vid montage över filterfläkt/utblåsningsfilter med filtermatta
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2 kg
Bruttovikt	2,053 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeskrivning	SK Strålvattenhuv, för filterfläktar, och utblåsningsfilter SK 3239, BHD: 233x330x55 mm rostfritt stål, silikon

Approvals

Approvals

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)