

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.080 Strålvattenhuv

State: 2026-05-10 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.080 - Strålvattenhuv för högre kapslingsklass

I synnerhet inom livsmedelsindustrin skyddar strålvattenhuv mot inträngande fukt. Kapslingsklass IP56 uppnås med standardfiltret.



Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr. | SK 3239.080 |
| Produktbeskrivning | För filterfläkt och utblåsningsfilter. Enkel rengöring tack vare utanpåliggande silikontätning. |
| Material | Rostfritt stål AISI304 – 1.4301 (V2A) Silikon |
| Passar till art. nr. | 3239.... |
| Dimension | Bredd: 233 mm Höjd: 330 mm Djup: 55 mm |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 56 vid montage över filterfläkt/utblåsningsfilter med filtermatta |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 2 kg |
| Bruttovikt | 2,053 kg |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Tullvarukod | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ETIM 8 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| Produktbeskrivning | SK Strålvattenhuv, för filterfläktar, och utblåsningsfilter SK 3239, BHD: 233x330x55 mm rostfritt stål, silikon |

Approvals

| | |
|-----------|---|
| Approvals | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|-----------|---|