

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.624 TopTherm filterfläktar

State: 2026-03-05 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.624 - TopTherm filterfläktar EMC

Komplett fläktenhet med EMC-skärmning för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.



Features

Art. nr.	SK 3239.624
Utförande	väggmontage EMC
Produktbeskrivning	EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
Produktändring	Täckdelen för kopplingsplinten ingår sedan maj 2024 inte längre i filterfläkten TopTherm. Vid provning visade den sig inte vara nödvändig enligt standarden. Varken funktionen eller driftsäkerheten påverkas av att den har tagits bort.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
Fläkt	Axial, likströmsmotor
Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)	1 x 3239060: 74 m ³ /h 2 x 3239060: 84 m ³ /h
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta) DC	100 m ³ /h
Märkspänning	24 V (DC)
Märkström max.	vid DC: 0,24 A
Märkeffekt Pel	vid DC: 5,7 W

Features

Dimension	Bredd: 204 mm Höjd: 204 mm
Inbyggnadsmått	Påbyggnadsdjup: 24 mm Montagedjup: 90 mm
Montagehålbild	Hålets bredd: 177 mm Håltagningshöjd: 177 mm
Observera:	För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 med flockfiberfiltermatta IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA	Typ 12 med flockfiberfiltermatta Typ 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv Typ 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Livslängd	95 500 h
Driftstemperatur	-15 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Ljudnivå	vid DC: 46 dB(A)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,1 kg
Bruttovikt	1,24 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK filterfläkt TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), BHD: 204 x 204 x 24 mm, EMC

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring